

Соединительный кабель NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

№ изделия: 542132

FESTO

В сборе, для распределителей CPE10/14-M1BН.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	LED
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая нагрузка по току	1 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
Макс. момент затяжки	0,6 Нм на M12x1 0,25 Нм на M2
Минимальный радиус изгиба кабеля	42 mm
Вес продукта	19 g
Электрическое присоединение 1	Угловая розетка, квадратная конструкция, 2-пиновая, MSZC
Электрическое присоединение 2	Прямой разъём, M12x1, 5-пиновый, A-закодирован
Структура кабеля	2 x 0,25 mm ²
Диаметр кабеля	3,4 mm
Длина кабеля	0,5 m
Номинальное сечение провода	0,25 mm ²
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2 С резьбовой заглушкой
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Данные о материале, винт	Сталь Цинковая штамповка
Информация о материале, разъём	Разъём с контактами покрытыми оловом Медный сплав штекер, с позолотой