

Клапан плавного пуска MS6-DE-1/2-10V24-Z

№ изделия: 542563

FESTO

Для медленного повышения и понижения давления в пневматических системах, направление потока справа налево.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Структура проекта	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Индикатор позиции переключения	с принадлежностями
Рабочее давление	4 ... 10 bar
значение b	0,39
значение C	28,97 l/sbar
Стандартный номинальный расход	6.450 l/min
Рабочий цикл	100%
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-10 ... 50 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Авторизация	с UL - Recognized (OL)
Вес продукта	680 g
Электрическое подключение	Разъем Кубическая форма По DIN EN 175301-803 Исполнение C
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление