


# Линейный порталный привод DHSL-DGPL25S-HMPL16

№ изделия: 542980

FESTO

включает бесштоковый цилиндр и небольшой координатный привод, очень динамичная система “soft stop”, точный, модульный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	HMPL-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 160 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	DGPL-25-SPC11
Система приводов, Y координата	Сервопневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x2
Ход, Y координата	0 ... 1.600 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 1 mm