

Линейный порталный привод DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

№ изделия: 542997

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и пассивной направляющей и электромеханический консольный привод, динамичное позиционирование. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 2.0
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	DGEA-18
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем DGEA
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 400 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Привод, Y координата	2x DGE-25-ZR-KF
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,1$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,1$ mm