

Двухкоординатный порталный привод DHSF-DGE40RF-DGE40RF

№ изделия: 543026

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и роликовой направляющей и пассивную направляющую, точное и очень быстрое позиционирование. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Двухкоординатный порталный привод 4.0-5.0
Эффективная нагрузка	0 ... 30 kg
Привод, Y координата	DGE-40-ZR-RF
Система приводов, Y координата	Электрический Зубчатый ремень с роликовой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.200 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,1 mm
Привод, X координата	DGE-40-ZR-RF
Система приводов, X координата	Электрический Зубчатый ремень с роликовой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	± 0,1 mm