

Трехмерный порталный привод DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-SLT16

№ изделия: 543027

FESTO

включает электромеханический привод с зубчатым ремнем и роликовой направляющей, вертикальный компактный мини-суппорт, точное и очень быстрое позиционирование Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 1.0
Эффективная нагрузка	0 ... 2 kg
Привод, Z координата	SLT-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 150 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	DGE-25-ZR-KF
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,1 mm
Привод, X координата	DGE-25-ZR-KF
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	± 0,1 mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	± 0,1 mm