

Параллельный набор EAMM-U-D32-40A

№ изделия: 543150

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	2,931 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,05 Nm
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	300 g