

Параллельный набор EAMM-U-E32-42C

№ изделия: 543229

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	3.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	10,22 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,1 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	690 g
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества