


# Параллельный набор EAMM-U-E48-52B

№ изделия: 543232

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	3.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	71,138 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,3 Nm
Передаваемый момент	5,5 Nm
Вес продукта	1.700 g
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества