

Электронный модуль VMRA2-FB-EMG-D2-4

№ изделия: 543334

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диагностика	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Низкое напряжение, распределители
Макс. количество распределителей	2
Макс. кол-во электромагнитных катушек	4
Собственное потребление тока при напряжении нагрузки	23 mA
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	8 mA
Номинальный ток обрыва на катушку	99 mA до 24 мс
Номинальный ток с уменьшением тока	18 mA после 24 мс
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	20 g
Материал корпуса	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)