


# Многополюсный узел VABE-S6-1LT-C-M1-S37

№ изделия: 543414

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	16 при бистабильных клапанах 32 при моностабильных клапанах
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	459 g
Электрическое подключение	Многополюсный разъем Кабель с разъемом
Материал крышки	PA
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление