

# Осушитель воздуха мембранный LDM1-1/2-D-MAXI-600

№ изделия: 543668


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

для сухого и чистого сжатого воздуха.

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0, 01 µm (оставшиеся частички < 0,1 µm, содержание масла < 0,1 mg/m³)!

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	Мембранный осушитель
Рабочее давление	3 ... 12,5 bar
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Рабочая среда	Класс чистоты воздуха 1:7:1 согласно DIN ISO 8573-1
Снижение точки росы под давлением	20 K
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	2 ... 50 °C
Температура окружающей среды	2 ... 50 °C
Вес продукта	2.250 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	Алюминиевый сплав