


# Датчик положения SMT-8M

№ изделия: 543893

FESTO

Магнитный, бесконтактный, для Т-паза.  
Минимальное количество заказа 10 штук



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Наличие сертификатов	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Принцип измерения	магниторезистивный
Температура окружающей среды	-20 ... 70 °C
Выход переключателя	NPN PNP Неконтактный 2-проводной
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт Нормально разомкнутый контакт
Макс. выходной ток	80 ... 100 mA
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Способность выдерживать перегрузку	Имеется в наличии
Диапазон рабочего напряжения DC	8 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Направление выхода	аксиальный
Длина кабеля	0,2 ... 30 m
Тип крепления	Затянутый Вставляется в паз сверху
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C
Класс защиты	IP65 IP68