

Тройник с цанговым зажимом NEDU-M8D3-M8T4

№ изделия: 544391

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Частота соединения	100
Диапазон рабочего напряжения AC	32 V
Диапазон рабочего напряжения DC	32 V
Номинальное рабочее напряжение AC	32 V
Номинальное рабочее напряжение DC	32 V
Допустимая нагрузка по току	2 A
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-25 ... 85 °C
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Макс. момент затяжки	0,3 Nm
Вес продукта	9,5 g
Электрическое подключение	по EN 60947-5-2 Разъем/розетка M8x1 / M8x1 4-пин / 3-пин
Тип крепления	Резьбовой
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Латунь Хромирование Никелирование
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен