

Розетка для кабеля NECU-M8G4

№ изделия: 544392

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	3,5 ... 5 mm
Основан на стандарте	EN 61984
Положение при сборке	Любое
Частота соединения	500
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Допустимая нагрузка по току	3 A
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-40 ... 80 °C
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Макс. момент затяжки разъема	0,3 Nm
Вес продукта	9,5 g
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,5 mm ²
Электрическое подключение	Розетка разъема, прямая M8x1 4-пин
Тип крепления	С рифленной гайкой
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	CuZn, никелировка PBT
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен