

Монтажная плата VMPA2-IC-AP-1-EX2

№ изделия: 545449

FESTO

Для пневмоострова MPA-S.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	30,5 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	21 mm
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Категория АTEX Газ	II 3G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex nA II T4 X
Категория АTEX Пыль	II 3D
Врывозащита типа "Пыль"	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Электрическое подключение	Разъем M8
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, монтажная плата	Алюминиевое литье под давление