

Коллектор VABM-B6-E-G12-7

№ изделия: 545822

FESTO

Для распределителей VUVB.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	21 mm
Макс. количество распределителей	7
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке	1,5 Nm
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	5 Nm
Вес продукта	1.030 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, коллекторная плата	Алюминиевый сплав