

Переходник NPFA-A-P18-G18-F

№ изделия: 545921

FESTO

Для распределителей VUVB.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Рабочее давление	0,9 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	20 g
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, заглушка	Усиленный полиамид
Информация о материале, O-кольцо	NBR
Информация о материале, разделительный элемент	Сталь