

Крышка NECV-S1W37

№ изделия: 545974

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F, для внутреннего монтажа без кабелей.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Область применений	Только для пневмоостровов VTSA/VTSA-F с многополюсным подключением
Вес продукта	180 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	37
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	37
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Винты 3x M4
Электрическое подключение 2, технология подключения	Обжимной контакт
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Импульсная мощность	1 kV
Резьбовое подключение кабеля	M20x1,5
Диаметр кабеля	5 ... 13 mm
Номинальное сечение провода	0,08 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA