


# Вакуумный клапан безопасности ISV-M10

№ изделия: 545998

FESTO

для удержания вакуума в том случае, если один или несколько захватов в группе не плотно прилегают к поверхности.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M10
Ejector pulse suitability	$\leq 0,8$ MPa
Пригоден для импульса сброса	$\leq 8$ bar
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	$-95 \dots 0$ kPa
Рабочее давление	$-0,95 \dots 0$ bar
Required suction rate at $-0.05$ MPa ( $-0.5$ bar, $-7.25$ psi)	2 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	$-10 \dots 60$ °C
Вес продукта	18 g
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое подключение, канал 1	M10
Пневматическое подключение, канал 2	M10
Материал пружины	Легированная сталь
Материал фильтра	Спеченная бронза
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал поплавка	POM