

Распределитель с электроуправлением MOFHB-3-3/4

№ изделия: 546045

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О., моностабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	5.170 l/min
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	17 mm
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый
Время выключения	100 ms
Время включения	70 ms
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Вес продукта	830 g
Выхлоп пилота, канал 84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный