



# Блок распределителей с электроуправлением VMFH-2-3-1/8

№ изделия: 546046

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.З., моностабильные
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	50 l/min
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	1,3 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	2
Тип пилотного управления	прямой
Время выключения	10 ms
Время включения	10 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:~:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Вес продукта	273 g
Электрическое подключение	Разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный