

Коллектор FCK-3-РК-3-N

№ изделия: 546065

FESTO

Металлическая версия




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,3 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	5 g
Пневматическое подключение, канал 1	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав