

Блоки регуляторов VABF-S4-2-R7C2-C-6

№ изделия: 546250

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F, стандартная стыковая поверхность по 15407-2, до макс. 6 бар.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	18 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-2
Положение при сборке	Любое
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Выбор манометра	возможно
Operating pressure MPa	0,6 MPa
Рабочее давление	6 bar
Диапазон регулировки давления в Мпа	0,05 ... 0,6 MPa
Диапазон давления управления	0,5 ... 6 bar
Диапазон регулировки давления в psi	7,25 ... 87 psi
Входное давление 1	0,5 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	367 g
Присоединение манометра	с удерживающим зажимом
Материал панели управления	PA
Материал корпуса регулятора	Алюминиевое литье под давление