

Компактный цилиндр ADVU-1 5/8"-2"-P-A

№ изделия: 546319

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внутренней резьбой.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	2 "
Диаметр поршня	1 5/8"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Конец штока	Внутренняя резьба
Рабочее давление	11,6 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Энергия удара в крайних положениях	0,3835 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	154 lbf
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	170 lbf
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	2,222 oz
Дополнительный вес на 10 мм хода	2,081 oz
Базовый вес на 0 мм хода	15,273 oz
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	0,317 oz
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Рабочее давление [psi]	11,6 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав