

Компактный цилиндр ADVU-2"-1"-P-A

№ изделия: 546348

FESTO

без возможности опроса, конец штока с внутренней резьбой.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 "
Диаметр поршня	2 "
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Конец штока	Внутренняя резьба
Рабочее давление	11,6 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Энергия удара в крайних положениях	0,472 J
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	238 lbf
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	265 lbf
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	3,951 oz
Дополнительный вес на 10 мм хода	2,54 oz
Базовый вес на 0 мм хода	19,753 oz
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	0,564 oz
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Рабочее давление [psi]	11,6 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав