

# Базовый распределитель LFMB-D-MIDI-A-U



FESTO

№ изделия: 546445

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Без резьбовых соединительных плит, с резьбовым стержнем FRB.  
Фильтропатрон 1 мкм, с металлическим защитным кожухом

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью  
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле  
поиска.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение   |
|--|--|
| Серия                                    | D  |
| Размер                                   | Midi   |
| Тип конструкции                          | Волоконный фильтр  |
| Степень фильтрации                       | 1 µm   |
| Отвод конденсата                         | полностью автоматический   |
| Рабочее давление                         | 21 ... 180 Psi   |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Инертные газы         |
| Чистота воздуха на выходе                | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Инертные газы                      |
| Эффективность фильтра                    | 99,99 %  |
| Макс. объем конденсата                   | 1,462 oz(l)  |
| Кожух стакана                            | Металлический кожух стакана  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура среды                        | 33,8 ... 140 °F  |
| Температура окружающей среды             | 14 ... 140 °F  |
| Температура хранения                     | 14 ... 140 °F  |
| Остаточное содержание масла              | 0,0000135 oz/yd3   |
| Тип крепления                            | Линейный монтаж<br>с принадлежностями<br>Опция                                 |
| Положение при сборке                     | Вертикально +/- 5°   |
| Материал корпуса                         | Цинковая штамповка   |
| Материал фильтра                         | Борно-силикатное волокно   |
| Материал стакана                         | PC   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных<br>веществ (RoHS) |
| Вес продукта                             | 22,75 oz   |