

Базовый распределитель LFR-D-7-DI-MAXI-A

№ изделия: 546518

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Макс. выходное давление. 7 бар, без манометра, степень фильтрации 40 µm.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра |
| Макс. объем конденсата | 1,462 oz(l) |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Манометр | Подготовка для G1/4 |
| Рабочее давление | 28 ... 180 Psi |
| Диапазон давления управления | 6,9 ... 105 Psi |
| Макс. гистерезис давления | 6 Psi |
| Стандартный номинальный расход | 266 cfm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | 14 ... 140 °F |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы |
| Температура среды | 41 ... 140 °F |
| Температура окружающей среды | 41 ... 140 °F |
| Вес продукта | 56 oz |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |