

Переходник AD-G1-1NPT-I

№ изделия: 546546

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	21,4 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	90 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	35 Nm
Вес продукта	212,68 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба 1 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC
Материал корпуса	сталь, гальванизированная