

Двойной ниппель E-G3/4-3/4NPT

№ изделия: 546549

Продукт будет снят с производства

С 2-мя уплотнительными кольцами.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	17,9 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	60 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	32 Nm
Номинальный момент затяжки	45 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	164,88 g
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)