

Полимерный пневмошланг PUN-1/2X3/32-U-RT

№ изделия: 546606

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13023158



Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	1/2
Внешний диаметр, дюймы	21/64
Мин. радиус изгиба	1,1 "
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14 ... 150 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Температура окружающей среды	-68 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,938 oz/ft
Цвет	Передаточное отношение
Твердость по Шору	A 98 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)