

# Полимерный пневмошланг PUN-1/4X3/64-U-GN

№ изделия: 546617

FESTO

стандартный шланг с калибровкой по наружному диаметру,  
подходит для цанговых соединений типа QS и QB.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Old part no. 13023170



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение                              |
|---|---------------------------------------|
| Внутренний диаметр, дюймы                     | 1/4                                   |
| Внешний диаметр, дюймы                        | 5/32                                  |
| Мин. радиус изгиба                            | 0,476 "                               |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -14 ... 150 Psi                       |
| Рабочая среда                                 | Фильтрованный сжатый воздух<br>Вакуум |
| Температура окружающей среды                  | -68 ... 140 °F                        |
| Вес продукта в зависимости длины              | 0,251 oz/ft                           |
| Цвет  | зеленый                               |
| Твердость по Шору                             | A 98 +/-3                             |
| Замечания по материалу                        | Не содержит медь и PTFE               |
| Информация о материале, шланги                | TPE-U(PU)                             |