

Блоки регуляторов VABF-S1-1-R5C2-C-6

№ изделия: 546825

FESTO

Для пневмоостровов VTSA, стандартная стыковая поверхность по ISO 5599-1, до 6 бар.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	42 mm
Основан на стандарте	ISO 5599-1
Положение при сборке	Любое
Вертикальный монтаж пневмоэлементов	Реверсивный регулятор давления для каналов 2 и 4
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Выбор манометра	возможно
Диапазон регулировки давления в Мпа	0,05 ... 0,6 МПа
Диапазон давления управления	0,5 ... 6 bar
Диапазон регулировки давления в psi	7,25 ... 87 psi
Входное давление 1	0,5 ... 10 bar
Давление питания 1 Мпа	0,05 ... 1 МПа
Давление питания 1 psi	7,25 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	920 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Присоединение манометра	с удерживающим зажимом
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал панели управления	РА
Материал корпуса регулятора	Алюминиевое литье под давление