


# Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-3-24-2.5-LED

№ изделия: 547268

FESTO

Для распределителей с электромагнитным управлением VUVB,  
напряжение 24 В DC.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение   |
|--|--|
| Отображение статуса сигнала                                | Жёлтый светодиод   |
| Положение при сборке                                       | Любое  |
| Вес продукта   | 120 g  |
| Электрическое присоединение 1                              | Разъем, по EN 175301-803, тип C                              |
| Электрическое подключение 1, исполнение                    | Угловой  |
| Электрическое подключение 1, тип подключения               | Розетка разъема  |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля                  | Угловой  |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet       | 90°  |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 2  |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа                   | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5 |
| Электрическое подключение 2, технология подключения        | Открытый конец   |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 2  |
| Номинальное рабочее напряжение DC                          | 24 V   |
| Защищен от смены полярности                                | для всех электрических соединений                            |
| Подключение заземления                                     | Нет в наличии  |
| Длина кабеля   | 2,5 m  |
| Атрибуты кабеля  | Стандарт   |
| Диаметр кабеля   | 5,2 mm   |
| Структура кабеля   | 2x0,75   |
| Концы проводов   | Разъем кабеля  |
| Класс защиты   | IP65<br>по IEC 60529   |
| Температура окружающей среды                               | -20 ... 80 °C  |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)              | в соответствии с директивой EU RoHS                          |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions                                      |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Степень загрязнения  | 3  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC                   | 1 - Низкая стойкость к коррозии                              |
| Материал оплетки кабеля                                    | PVC  |
| Материал корпуса   | PC   |
| Материал уплотнений  | NBR  |
| Материал электрического контакта                           | Посеребренный медный сплав                                   |