

Сопло для генератора вакуума VN-07-L

№ изделия: 547696

FESTO

для вакуумных эжекторов VN, высокая всасывающая способность.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	0,7 mm
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Стандарт Высокая скорость всасывания
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Номинальное рабочее давление	6 bar
Макс. скорость всасывания относительно атмосферного давления	30,9 l/min
Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении	0,82 s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	1,65 g
Материал уплотнений	NBR
Материал сопла приемника	POM
Материал сопла передатчика	Алюминиевый сплав