

Тройниковое соединение NPFB-T-G12-2R12-FMM

№ изделия: 547774

FESTO

для соединения с трубами.

В случае применения резьб типа R и G в качестве дополнительных уплотнительных средств рекомендуется уплотнительная лента или герметизирующее жидкое средство. Для герметизации резьб G можно использовать уплотнительное кольцо из алюминия марки AL 99,5.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Информация о материале, резьбовые соединения | Латунь Никелирование |
| Размер контейнера | 10 |
| Рабочее давление | -0,95 ... 40 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 150 °C |
| Вес продукта | 118 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | R1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |