


# Тройниковое соединение NPFB-T-2R14-G14-MMF

№ изделия: 547776

FESTO

для соединения с трубами.

В случае применения резьб типа R и G в качестве дополнительных уплотнительных средств рекомендуется уплотнительная лента или герметизирующее жидкое средство. Для герметизации резьб G можно использовать уплотнительное кольцо из алюминия марки AL 99,5.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Информация о материале, резьбовые соединения | Латунь<br>Никелирование   |
| Размер контейнера                            | 10  |
| Рабочее давление                             | -0,95 ... 40 bar  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-::-]                        |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 1   |
| Температура окружающей среды                 | -20 ... 150 °C  |
| Вес продукта                                 | 43 g  |
| Пневматическое подключение, канал 1          | R1/4  |
| Пневматическое подключение, канал 2          | G1/4  |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |