

Крепежные лапы HNCE-32-AX

№ изделия: 547949

FESTO

подходит для электрического цилиндра DNCE.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	160 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)