

# Спиральный полимерный шланг PAS-6I-8E-10

№ изделия: 548146

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение   |
|---|--|
| Рабочая длина                                 | 10 m   |
| Наружный диаметр                              | 8 mm   |
| Длина блока                                   | 0,76 m   |
| Внутренний диаметр                            | 6 mm   |
| Диаметр катушки                               | 50 mm  |
| Кол-во обмоток                                | 89   |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 17,5 bar                                   |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура окружающей среды                  | -30 ... 80 °C  |
| Вес продукта                                  | 396 g  |
| Цвет  | голубой  |
| Твердость по Шору                             | D 55 +/-3  |
| Замечания по материалу                        | Не содержит медь и тефлон                            |
| Информация о материале, шланги                | PA   |