

Полимерный пневмошланг РКН-6

№ изделия: 548147

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	8,5 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 7 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,04 kg/m
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 80 +/-5
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	Покрытие - полиэстер PVC