

Блок питания CDVI5.0-EB1XZ-DN-MO

№ изделия: 548433

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	26,5 mm
Макс. количество распределителей	1
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Вес продукта	255 g
Тип крепления	С внутренней резьбой и распорным болтом
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)