

# Соединительный кабель SBOA-K20CP-WS

№ изделия: 548823

FESTO

для компактных видеосистем SBOI-Q-... и SBOC-Q-...



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 60$ V
Класс защиты	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
Электрическое подключение	Согнутый под углом штекер / прямая розетка
Структура кабеля	2x0,24+2x0,34+0,49
Диаметр кабеля	5,5 mm
Длина кабеля	2 m
Тип крепления	С гайкой
Цвет оплетки кабеля	светло-серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь PUR Никелирование
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Информация о материале, разъем	бронза/латунь Позолочен