


# Электрический интерфейс VABE-S6-1LF-C-A4-E

№ изделия: 549042

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Интерфейс Fieldbus	Разъем M12x1/4-пин Разъем M12x, 4-пиновый
Макс. кол-во электромагнитных катушек	4
Число slave-устройств на устройство	1
Максимальное кол-во выходов	4
Максимальное кол-во входов	4
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	850 g
Электрическое подключение	Fieldbus через CPX
Диапазон адресации	1 ... 31 (0) Настройка с помощью адресное устройства AS interface
Электрическая изоляция, интерфейс fieldbus	Оптопара
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR PUR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление PA