


# Крышка VAEM-S6-C-S6-R5

№ изделия: 549048

FESTO

может быть подключено до 12 моностабильных или 6 бистабильных распределителей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	12 при моностабильных клапанах 6 с бистабильными клапанами
Макс. суммарный ток	10 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	200 g
Количество электрических подключений	6
Электрическое подключение	5-пин M12 Разъем
Материал корпуса	PA