


# Крышка VAEM-S6-C-S10-R5

№ изделия: 549049

FESTO

может быть подключено до 20 моностабильных или 10 бистабильных распределителей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	10 при бистабильных клапанах 20 при моностабильных клапанах
Макс. суммарный ток	10 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	230 g
Количество электрических подключений	10
Электрическое подключение	5-пин M12 Разъем
Материал корпуса	PA