

Усилитель давления DPA-40-D

№ изделия: 549396

FESTO

для получения более высокого давления.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Диаметр поршня | 40 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Двухпоршневой усилитель давления |
| Манометр | Подготовка для G1/8 |
| Выходное давление 2 | 5 ... 16 bar |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Диапазон давления управления | 4 ... 16 bar |
| Входное давление 1 | 2,5 ... 8 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | 5 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Вес продукта | 1.500 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | M7 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |