


# Суммирующий счетчик CCES-P-C8-E

№ изделия: 549403

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Электрический суммирующий счетчик с батареей
Тип сброса	Кнопка или электрический сигнал
Дисплей	8-знаков
Макс. скорость счёта	7,5 kHz
Макс. ослабленная скорость счёта	30 Hz
Минимальная длина импульса, привод	15 ms
Минимальная длина импульса, возврат	15 ms
Верхнее значение DC	5 ... 30 V
Питание	Литиумная батарея
Нижнее пороговое значение DC	< 0,7 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	30 g
Установка синхронизирующих импульсов по входу	Отрицательный перепад 30 Hz
Входной синхронизирующий импульс (вход)	Программируемый
Тип крепления	Установка передней панели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PC