


# Передаточный модуль EMGA-40-P-G3-SST-42

№ изделия: 549428

★ Линейка основной продукции

Подходит для шаговых двигателей.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	42 mm
Угловой люфт	0,25 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	3:1
Макс. входная скорость	18.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	11 Nm
Момент инерции редуктора	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Максимальный выходной момент	17,6 Nm
Макс. эффективность	98 %
Сопротивление вращению	1 Nm/arcmin
Вес продукта	350 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	40G
Интерфейс редуктора, вал привода	42A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)