

Блок питания CDVI5.0-EB2XZ-DN-MO

№ изделия: 549617

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	56 mm
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Вес продукта	510 g
Тип крепления	С внутренней резьбой и распорным болтом
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)