

Коллектор VABM-C7-12M-G18-10

№ изделия: 549647

FESTO

для электромагнитного клапана VOVG, со внутренним питанием пилота.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Макс. количество распределителей | 10 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Вес продукта | 242 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | M7 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |